

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102 Kábelcsatorna

Állapot: 2025.12.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - Kábelcsatorna TS IT-hoz

Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5502.102
Termékleírás	Kábelcsatorna a rejtett kábelvezetéshez. Bármikor kényelmesen hozzáférhet a kábelezéshez a zsanérozott csatornafedélen át, amely le is vehető. A csatorna kábelátvezetési lehetőségekkel rendelkezik a ház belseje és a csatorna hátfala felé. A csatornához mellékelt kábeltartó gerendák a csatorna kábelujjain mélységben állítható módon helyezhetők fel, és így elősegítik a kábelvezetést. A kábelcsatorna fel is csavarozható. Az optimális légvezetéshez kombinálható a TS IT kefebetét készletével.
Előnyei	Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén Egymásnak háttal sorolható A kábelcsatorna alkalmazható folyosóelemként légtechnikai zárlatok ellen egy hideglevegős járaton belül Zárható kábelátvezetések, 1 U szerelési szabvány szerint felszerelhetők kiépítési komponensekkel
Anyag	Acéllemez Műanyag, UL 94-HB szerint
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Fedéllel és rögzítési segédanyagokkal 4 kábeltartóval a kábelmaradék számára
Beépítési lehetőségek	TS IT-ban, 482,6 mm-es (19"-os), 2200 mm magas szerelőkerettel
Magasságegységek	47 U

Jellemzők

Méret	Szélesség: 95 mm Magasság: 2.089 mm Mélység: 150 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9
Bruttó tömeg	10
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703