

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5502.265**

**Kábelátvezető panel kefebetéttel**

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.265 - Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Kivágással és kefebetéttel a kábelbevezetéshez.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 5502.265
Termékleírás	A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
Alkalmazási területek	1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
Anyag	Acéllemez Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Felület	Festett
Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:390 mm Magasság:40 mm
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	2 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,7 kg
Bruttó tömeg	0,703 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27400604

---

Termékleírás

DK Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19"), 390 x 40 mm (2 U) vagy 390 x 20 mm (1 U) kivágás keféssal betéttel