

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.265

Kábelátvezető panel kefebetéttel

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.265 - Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Kivágással és kefebetéttel a kábelbevezetéshez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5502.265
Termékleírás	A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
Alkalmazási területek	1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
Anyag	Acéllemez Kéfécs: Műanyag, UL 94-HB
Felület	Festett
Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:390 mm Magasság:40 mm
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	2 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,7 kg
Bruttó tömeg	0,703 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322

Jellemzők

ECLASS 8.0

27400604

Termékleírás

DK Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19"), 390 x 40 mm
(2 U) vagy 390 x 20 mm (1 U) kivágás keféssal betéttel