


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.325

Fiók

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.325 - Fiók 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhöz

482,6 mm-es (19") profilsíneken történő homlokoldali rögzítéshez. Burkolattal és teleszkópsínekkal, rendelési listák, üzemeltetési kézikönyvek és egyéb kisebb anyagok raktározására.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5502.325
Termékleírás	Profilsíneken történő elülső oldali rögzítéséhez, 482,6 mm (19"). Takarással és teleszkópsínekkal, rendelési listák, üzemeltetési kézikönyvek és egyéb kisebb anyagok raktározására. A kisméretű 2 U változat alkalmas lengőkeretbe történő szerelésre.
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Kompletten szerelt 12321 biztonsági zár
Belső mélység	419 mm
Belső szélesség	411 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7,785 kg
Bruttó tömeg	8,195 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	Fiók 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhöz