

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.550 Feneklemez

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.550 - Fenéklemez TS IT, TX CableNet-hez

A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. A fenéklemez-készlet a teljes fenéknyílást lefedi.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Cikkszám | DK 5502.550 |
| Kivitel | Többrészes, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel |
| Termékleírás | A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. Fenéklemez-készlet: a teljes fenéknyílás lefedéséhez. Fenéklemez-modulok: válassza ki az alkalmazásnak megfelelő modult. |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Megjegyzés | To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions. |
| Használható | Házípus: TS IT TX CableNet Szélesség: 800 mm Mélység: 1.000 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 7,94 kg |
| Bruttó tömeg | 8,42 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 32,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Jellemzők

Termékleírás

DK Fenéklemez készlet, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel, többrészes, SzéxMé: 800x1000 mm, TS IT, TX CableNet típushoz, acéllemez, horganyzott