

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.025 Ventilátormodul

Állapot: 2025.06.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.025 - Ventilátormodul VX IT, TS IT-hoz

Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony fordulatszám-szabályozás.



Jellemzők

Cikkszám	SK 5503.025
Kivitel	Tetőlemez nélkül
Termékleírás	Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető.
Előnyei	Egyszerű csatlakozástechnika C13 hidegkészülék aljzattal Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
Anyag	Acéllemez, festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	1 ventilátoregység 2 ventilátor Csatlakozásra kész huzalozás Rögzítési segédanyagokkal együtt Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)	280 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,7 A 60 Hz esetén: 0,69 A

Jellemzők

Méret	Szélesség: 550 mm Magasság: 42 mm Mélység: 340 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Fordulatszám	100 %
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Beépítési lehetőségek	VX IT típusban, Szé. x Mé. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT típusban, Szé. x Mé.: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Megjegyzés	A megadott légszállítás csökkentése 280 m ³ /h-ra 25 Pa ellennyomás esetén
Zajszint (az üzemi ponton)	46 dB(A)
Használható	Házípus: VX IT TS IT
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...55 °C
Névleges teljesítmény	42,5 W
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3.62
Bruttó tömeg	3.62
Vámtarifaszám	84145915
EAN	4028177966239
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK