

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.025 Ventilátormodul

Állapot: 2026.06.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.025 - Ventilátormodul VX IT, TS IT-hoz

Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony fordulatszám-szabályozás.



Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | SK 5503.025 |
| Kivitel | Tetőlemez nélkül |
| Termékleírás | Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. |
| Előnyei | Egyszerű csatlakozástechnika C13 hidegkészülék aljzattal Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz |
| Anyag | Acéllemez, festett |
| Szín | RAL 9005 |
| Egységcsomag | 1 ventilátoregység 2 ventilátor Csatlakozásra kész huzalozás Rögzítési segédanyagokkal együtt Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató |
| Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton) | 280 m ³ /h |
| Névleges üzemi feszültség | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Névleges áram max. | 50 Hz esetén: 0,7 A 60 Hz esetén: 0,69 A |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| Méret | Szélesség: 550 mm Magasság: 42 mm Mélység: 340 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 20 |
| Fordulatszám | 100 % |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A |
| Beépítési lehetőségek | VX IT típusban, Szé. x Mé. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT típusban, Szé. x Mé.: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 |
| Megjegyzés | A megadott légszállítás csökkentése 280 m ³ /h-ra 25 Pa ellennyomás esetén |
| Zajszint (az üzemi ponton) | 46 dB(A) |
| Használható | Házípus: VX IT TS IT |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 5 °C...55 °C |
| Névleges teljesítmény | 42,5 W |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,62 kg |
| Bruttó tömeg | 3,62 kg |
| Vámtarifaszám | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Termékleírás | SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------------|
| Jóváhagyások | UL UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------------|

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK