

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5506.131

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5506.131 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os szerelőkerettel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védelemig.

Jellemzők

| | |
|----------------|--|
| Cikkszám | DK 5506.131 |
| Anyag | Acéllemez Alumínium Alumínium átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 Belső kiépítés: RAL 9005 |
| Egységcsomag | TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Egyrészes, zárt tetőlemez Fenékkeret fenéklemézzel, többrészes, zárt Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemézekhez (csomagban) Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm |
| Magasságegységek | 42 U |
| Magasságegységek | 42 U |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/ hátral | 87 mm / 65 mm |
| Síktávolság (kiszállított állapotban) | 445 mm |
| Design doors | zárt, IP 55 |
| 19"-os sík(ok) kivitele | 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret |
| Terhelhetőség: | 15 000 N |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 csak tömített sorolás vagy összezsavarozott oldalfalak esetén |
| Megjegyzés | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekrényeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik |
| Alapanyag | Alumínium |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 114 kg |
| Bruttó tömeg | 120 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Termékleírás | TS IT RAL7035 WHD 800x2000x600 42U |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület Védettség |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
