

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.130

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2025.12.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.130 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os profilsínekkel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5507.130
Anyag	Acéllemez Alumínium átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 Belső kiépítés: RAL 9005
Egységcsomag	TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok Zár elől és hátul: komfortfogantyú profílfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt Egyrészes, zárt tetőlemez
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U

Jellemzők

Síktávolság (kiszállított állapotban)	545 mm
Terhelhetőség:	15 000 N
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szabadonálló elhelyezés esetén felszerelt, lecsavarozott oldalfallal rendelje a szekrényt
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	112.5
Bruttó tömeg	121.5
EAN	4028177696419
ECLASS 8.0	27180207

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Védettség
---------------	-----------