

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, előszerelve, 19"-os lengőkerettel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Gyakorlatra orientált felszereléssel és előszerelve. 19"-os belső kiépítés 19"-os nagy lengőkerettel a 19"-os komponensek hátuljához történő közvetlen hozzáféréshez a 130°-os nyitásszög révén.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5507.170
Anyag	Acéllemez Alumínium Lábazati sarokelem: acéllemez Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez Sarok- és sorolófedél: műanyag Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtó, hátfal és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret, lapos elemek és belső kiépítés: RAL 7035 Lábazat: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	<p>TS 8 szekrényváz ajtóval és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elől (180°), komfort fogantyú profílfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zárral Acéllemez hátfal Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz Fenékrögzítő Feneklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel Nagy 130°-os lengőkeret oldalsó lemezzel 482,6 mm-es (19"-os) beépíthető komponensek szereléséhez a szekrény teljes magasságának kihasználásával Egyrészes oldalfalak, lezárható VX szellőzős lábazati rendszer Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek Lábazati takarólemezek előre és hátulra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve 4 db M12-es szintező láb lábazati adapterrel (mellékelve) Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezeinek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) 4 db kábeltartó sín (kalapácsfejű) a külső szerelősíkhöz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban) 10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve) Csatlakozó tartozék központi földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez, előszerelt IPPC raklap</p>
Méret	<p>Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm</p>
Magasságegységek	40 U
Magasságegységek	40 U
Magasság lábazattal együtt	2 100 mm
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul	147 mm
Design doors	Hátfal

Jellemzők

19"-os sík(ok) kivitele	Lengőkeret, 482,6 mm (19"), beszerelve
Terhelhetőség:	1 500 N
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	152,2 kg
Bruttó tömeg	159,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TS IT RAL7035 BHT 800x2000x800 40HE V6

Jóváhagyások

Jóváhagyások	C-UR
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat