


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5508.131

## TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5508.131 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os szerelőkerettel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

## Jellemzők

|                |  |
|----------------|--|
| Cikkszám       | DK 5508.131  |
| Anyag          | Acéllemez<br>Alumínium<br>Alumínium átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel   |
| Felület        | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Belső kiépítés: mártóalapozott<br>Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett   |
| General colour | RAL 7035   |
| Szín           | Házkeret és lapos elemek: RAL 7035<br>Belső kiépítés: RAL 9005   |
| Egységcsomag   | TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel<br>Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok<br>Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok<br>Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár<br>Egyrészes, zárt tetőlemez<br>Fenékkeret fenéklemézzel, többrészes, zárt<br>Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul<br>Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemézekhez (csomagban)<br>Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban)<br>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)<br>50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)<br>IPPC raklap |

# Jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Méret   | Szélesség: 600 mm<br>Magasság: 2.000 mm<br>Mélység: 1.000 mm  |
| Magasságegységek                                | 42 U  |
| Magasságegységek                                | 42 U  |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/<br>hátral | 84 mm / 168 mm  |
| Síktávolság (kiszállított<br>állapotban)        | 745 mm  |
| Design doors                                    | zárt, IP 55   |
| 19"-os sík(ok) kivitele                         | 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret   |
| Terhelhetőség:                                  | 15 000 N  |
| IP védetség EN 60 529 szerint                   | IP 55 csak tömített sorolás vagy összecsavazott oldalfalak esetén   |
| Megjegyzés                                      | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet<br>2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekrényeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik |
| Alapanyag                                       | Alumínium   |
| Csomagolási egység                              | 1 db  |
| Nettó tömeg                                     | 106,6 kg  |
| Bruttó tömeg                                    | 112,2 kg  |
| Vámtarifaszám                                   | 94032080  |
| ETIM 9  | EC002499  |
| ECLASS 8.0                                      | 27180207  |
| Termékleírás                                    | TS IT SZEKRÉNY, 600x2000x1000MM, 42U  |

# Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Jóváhagyások  | UL + C-UL (listed)        |
| Tanúsítványok | Felület<br>Védettség      |
| Magyarázatok  | Megfelelőségi nyilatkozat |

---