

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5509.131

# TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5509.131 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os szerelőkerettel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 5509.131
Anyag	Acéllemez Alumínium Alumínium átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 Belső kiépítés: RAL 9005
Egységcsomag	TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Egyrészes, zárt tetőlemez Fenékkeret fenéklemézzel, többrészes, zárt Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemézekhez (csomagban) Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/ hátral	87 mm / 165 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	745 mm
Design doors	zárt, IP 55
19"-os sík(ok) kivitele	482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret
Terhelhetőség:	15 000 N
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55 csak tömített sorolás vagy összezsavarozott oldalfalak esetén
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekrényeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	128 kg
Bruttó tömeg	134,8 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TS IT RAL7035 800x2000x1000 42U

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület Védettség
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat

---