

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5509.181

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5509.181 - TS IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtóval, 19"-os szerelőkerettel

Szellőzős TS IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5509.181
Anyag	Acéllemez Alumínium
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtok és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 Belső kiépítés, szellőzőrács elől: RAL 9005
Egységcsomag	TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezeinek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok

Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/ hátsó	87 mm / 165 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	745 mm
Design doors	szellőzős
19"-os sík(ok) kivitele	482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret
Terhelhetőség:	15 000 N
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	95,6 kg
Bruttó tömeg	100,6 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TS IT SZEKRÉNY, 800x2000x1000MM, 42U

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat