

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5511.790

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5511.790 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

Jellemzők

| | |
|-------------------------|--|
| Cikkszám | DK 5511.790 |
| Anyag | Acéllemez Alumínium |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 |
| Egységcsomag | TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elöl (180°) Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profílfélgömbhöz és 3524 E biztonsági zár Egyrészes, zárt tetőlemez Fenékkeret fenéklemézzel, többrészes, zárt Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemékhez (csomagban) Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.200 mm |
| Design doors | zárt, IP 55 |
| 19"-os sík(ok) kivitele | 19"-os belső kiépítés nélkül |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 csak tömített sorolás vagy összezsavazott oldalfalak esetén |
| Megjegyzés | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekrényeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik |
| Alapanyag | Alumínium |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 49,896 kg |
| Bruttó tömeg | 52,436 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Termékleírás | TS IT RAL7035 BHT 800x2000x1200 42HE |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület Védetség |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |