

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.110

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2025.12.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.110 - TS IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtóval, 19"-os profilsínekkel

Szellőzős TS IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5515.110
Anyag	Acéllemez Alumínium
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 Belső kiépítés, szellőzőrács elöl: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a mélységi támaszokon gyorsrögzítővel állítható Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.200 mm
Magasságegységek	47 U
Magasságegységek	47 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul	144 mm / 308 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	745 mm
Design doors	szellőzős
19"-os sík(ok) kivitele	Profilsínek, 482,6 mm (19")
Terhelhetőség:	15 000 N
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Acéllemez

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	90
Bruttó tömeg	99
EAN	4028177678170
E-Number Sweden	E7239554
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat