

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5526.120

TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5526.120 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, 19"-os profilsínekkel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.



Jellemzők

| | |
|----------------|--|
| Cikkszám | DK 5526.120 |
| Anyag | Acéllemez Alumínium Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 Belső kiépítés: RAL 9005 |

Jellemzők

| | |
|--|---|
| Egységcsomag | TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok Zár elől és hátul: komfortfogantyú profílfélfhengerhez és 3524 E biztonsági zár Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elől és hátul, a mélységi támaszokon gyorsrögzítővel állítható Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezeinek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges. Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap Többrészes, levehető tetőlemez hátsó kábelbevezetéshez keresztben, fedett kitöréssel a szellőzős lemezhez Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 600 mm |
| Magasságegységek | 24 U |
| Magasságegységek | 24 U |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul | 84 mm / 168 mm |
| Síktávolság (kiszállított állapotban) | 345 mm |
| Design doors | zárt |
| 19"-os sík(ok) kivitele | Profilsínek, 482,6 mm (19") |
| Terhelhetőség: | 15 000 N |
| Megjegyzés | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 57,2 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Bruttó tömeg | 58,2 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Termékleírás | TS IT RAL7035 WHD 600x1200x600 24U |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarzatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
