

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.151

# TS IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.20. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5526.151 - TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, előszerelve, 19"-os szerelőkerettel

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Gyakorlatra orientált felszereléssel és előszerelve. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.

## Jellemzők

|                |   |
|----------------|---|
| Cikkszám       | DK 5526.151   |
| Anyag          | Acéllemez<br>Alumínium<br>Lábazati sarokelem: acéllemez<br>Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez<br>Sarok- és sorolófedél: műanyag<br>Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm |
| Felület        | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Belső kiépítés: mártóalapozott<br>Ajtók, tető és oldalfalak: mártóalapozott, porfestett  |
| General colour | RAL 7035  |
| Szín           | Házkeret és lapos elemek: RAL 7035<br>Belső kiépítés, lábazat: RAL 9005   |

# Jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Egységcsomag                               | <p>TS 8 szekrényváz ajtókkal, tetőlemezzel, lábazattal és oldalfalakkal<br/>Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok<br/>Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár<br/>Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul<br/>Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezeinek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.<br/>Csatlakozó tartozék központi földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez, előszerelt<br/>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)<br/>50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)<br/>Fenékrögzítő<br/>Fenékmodul elől takarólemezként szerelve<br/>VX szellőzős lábazati rendszer<br/>Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek<br/>Lábazati takarólemezek előre és hátulra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve<br/>Egyrészes oldalfalak, lezárható<br/>4 db M12-es szintezőláb lábazati adapterrel (mellékelve)<br/>4 db kábeltartó sín (kalapácsfejű) a külső szerelősíkhöz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban)<br/>10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)<br/>IPPC raklap<br/>Többrészes, levehető tetőlemez hátsó kábelbevezetéshez keresztben, fedett kitöréssel a szellőzős lemezhez<br/>Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok</p> |
| Méret                                      | <p>Szélesség: 600 mm<br/>Magasság: 1.200 mm<br/>Mélység: 600 mm</p>  |
| Magasságegységek                           | 24 U   |
| Magasságegységek                           | 24 U   |
| Magasság lábazattal együtt                 | 1 300 mm   |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul | 84 mm / 168 mm   |

## Jellemzők

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Síktávolság (kiszállított állapotban) | 345 mm   |
| 19"-os sík(ok) kivitele               | 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret  |
| Terhelhetőség:                        | 15 000 N   |
| Megjegyzés                            | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet |
| Alapanyag                             | Acéllemez  |
| Csomagolási egység                    | 1 db   |
| Nettó tömeg                           | 87 kg  |
| Bruttó tömeg                          | 91,5 kg  |
| Vámtarifaszám                         | 94032080   |
| ETIM 9                                | EC002499   |
| ECLASS 8.0                            | 27180207   |
| Termékleírás                          | TS IT RAL7035 600x1300x600 24 HE V2  |

## Jóváhagyások

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Jóváhagyások  | UL + C-UL (listed)        |
| Tanúsítványok | Felület                   |
| Magyarázatok  | Megfelelőségi nyilatkozat |