

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5540.220 TX kolokációs rack

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5540.220 - TX kolokációs rack

Az informatika világa változik, és az informatika nagy adatközpontokban történő központosítása hosszú távú trenddé vált. A TX Colo, amely tökéletesen alkalmas a nagy adatközpontokban való használatra, a mi válaszunk erre. Előremutató konfigurációjának köszönhetően a TX Colo azonnal használatra kész, hogy megfeleljen az Ön alkalmazásainak!



Jellemzők

Cikkszám	TX 5540.220
Kivitel	Standard
Anyag	Acéllemez
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: festett Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Szekrényváz és tető: RAL 7035 Ajtó: RAL 7035 Fogantyú és zsanér: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Elülső acéllemez ajtó, szellőzős, 130°-os zsanérok Hátsó ajtó, acéllemez, osztott, szellőzős, 130°-os zsanér Zár elől és hátul: VX komfortfogantyú számkóddal Tetőlemez, kábelbevezetéssel a teljes szekrénymélységben bal és jobb oldalon Válaszfal, a szekrény bal oldalára szerelve 150 mm kábeltálca, felszerelve a jobb hátsó szekrénymélységbe 10 x fészkes anya csavarral (mellékelve) Földelési tartozékok (ömlesztve) Profilsínek, 482,6 mm (19") Légterelő lemez Sorolókészlet (ömlesztve mellékelve)
Ajtó anyagvastagság	1,2 mm
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm Mélyiség: 1.200 mm
Magasságegységek	47 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
19"-os rögzítés	600 mm széles szekrény szerelő szögidommal alul és felül a vázszerkezetre csavarozva
Kivitel	Standard
Tető kivitel	Tetőlemez, kábelbevezetéssel a teljes szekrénymélységben bal és jobb oldalon
Design doors	Szellőzős ajtók
Hátsó ajtós kivitel	Szellőzős acéllemez ajtó Kétrészes Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%

Jellemzők

Elülső ajtós kivitel	Szellőzős acéllemez ajtó Szellőzős alumínium-acéllemez ajtó Egyrészes Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%
Alj kivitel	nyitott
Profilsín pozíció kivitel	19"-os sík elöl és hátul
Terhelhetőség:	15 000 N
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	106 kg
Bruttó tömeg	116 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TX kolokációs szerverszekrény, SzéMaMé: 600x2200x1200 mm, 47 U, Szellőzős acéllemez ajtó elöl, Szellőzős acéllemez ajtó hátul, függőlegesen osztott, 130°-os zsanérok elöl és hátul

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---