


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5830.500

## SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5830.500 - SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. 600 - 1800 mm szekrény szélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.



## Jellemzők

Cikkszám	SE 5830.500
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenékemezek: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Szerelőlap Feneklemezek Hátfal, lecsavarozható Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín Egyrészes hátfal

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	499 mm x 1.696 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kód	IK10
Ajtók száma	1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	94 kg
Bruttó tömeg	97 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	SE8 KAPCS. SZEKRÉNY, 600x1800x400 MM

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK