

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.580

SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.580 - SE 8 szabadonálló rendszerszekrény IP 66/ NEMA 4

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. Magas védettség: IP 66 / NEMA 4. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

Jellemzők

Cikkszám	SE 5831.580
Termékleírás	A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenék: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott Fenéklemez: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Szerelőlap Zárt fenéklemez Hátfal, lecsavarozható Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	699 mm x 1.696 mm

Jellemzők

IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
NEMA védetség	NEMA 4 NEMA 3R
Ajtók száma	1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	121,1 kg
Bruttó tömeg	124,8 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	SE8 SZEKRÉNY, 800x1800x400mm, IP66

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK