

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.600

VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.600 - VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, görgősoron hajlított vázzal. Rendszerkompatibilis módon kiépíthető a VX25 tartozékaival. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni és a nagy szekrény szélességek helyettesítik a sorolt szekrény-kombinációkat.



Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Cikkszám | SE 5831.600 |
| Anyag | Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Szerelőlap Fenéklemezek Hátfal, lecsavarozható Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín Egyrésztes hátfal |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|---|
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 400 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 699 mm x 1.696 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védettség | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 2 3 típus Type 3R 12-es típus |
| IK-kód | IK10 |
| Ajtók száma | 1 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 115,65 kg |
| Bruttó tömeg | 117 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 445,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | VX SE önálló rendszerszekrény, SzéxMaxMé: 800x1800x400 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós az elülső oldalon |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|--|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület Védettség |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration |
