

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5843.500

SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5843.500 - SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. 600 - 1800 mm szekrény szélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.



Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Cikkszám | SE 5843.500 |
| Anyag | Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenékemezek: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Szerelőlap Feneklemezek Hátfal, lecsavarozható Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín Egyrészes hátfal |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 400 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 1.099 mm x 1.896 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védettség | NEMA 12 NEMA 3R |
| IK-kód | IK10 |
| Ajtók száma | 2 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 175,4 kg |
| Bruttó tömeg | 187,8 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | SE8 SZEKRÉNY, 1200x2000x400MM, RAL7035 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |