

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5846.500

SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.04.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5846.500 - SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. 600 - 1800 mm szekrény szélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.



Jellemzők

Cikkszám	SE 5846.500
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Hátfal: acéllemez, 1,5 mm Feneklemezek: 1,5 mm-es acéllemez Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és feneklemezek: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Szerelőlap Feneklemezek Hátfal, lecsavarozható Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín Kétrészes hátfal

Jellemzők

Méret	Szélesség: 1.800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	1.699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kód	IK10
Ajtók száma	2
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	273 kg
Bruttó tömeg	282 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	SE SZEKRÉNY, 1800x2000x500MM, RAL7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK