

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.02.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.580 - SE 8 szabadonálló rendszerszekrény IP 66/ NEMA 4X

Nagyfokú védelem: IP 66 / NEMA 4X. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

Jellemzők

Cikkszám	SE 5850.580
Termékleírás	A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Fenék: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 3,0 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, hátfal és ajtó: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott Fenéklemez: bevonatlan
Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Hátfal, lecsavarozható Szerelőlap Zárt fenéklemez Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	499 mm x 1.496 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66

Jellemzők

NEMA védettség	NEMA 4X NEMA 3R
Megjegyzés	Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
Alapanyag	Nemesacél
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	92.4
Bruttó tömeg	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK