

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5851.500

SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5851.500 - SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Nemesacél

600 - 1200 mm szekrény szélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.



Jellemzők

Cikkszám	SE 5851.500
Termékleírás	A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság Fenéklemez: bevonatlan Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Hátfal, lecsavarozható Szerelőlap Fenéklemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín

Jellemzők

Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	499 mm x 1.696 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
NEMA védettség	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kód	IK10
Ajtók száma	1
Megjegyzés	Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
Alapanyag	Nemesacél
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	99,4 kg
Bruttó tömeg	104,4 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	SE 8 szabadonálló rendszerszekrény, BHT: 600x1800x500 mm, nemesacél, 1.4301

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK