

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.500

SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.500 - SE 8 szabadonálló rendszerszekrény

Nemesacél

600 - 1200 mm szekrény szélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.



Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Cikkszám | SE 5852.500 |
| Termékleírás | A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók. |
| Anyag | Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság Fenéklemez: bevonatlan Szerelőlap: horganyzott |
| Egységcsomag | Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Hátfal, lecsavarozható Szerelőlap Fenéklemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 500 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 699 mm x 1.696 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védettség | NEMA 12 NEMA 3R |
| IK-kód | IK10 |
| Ajtók száma | 1 |
| Megjegyzés | Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk. |
| Alapanyag | Nemesacél |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 122,8 kg |
| Bruttó tömeg | 125,8 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | SE SZEKRÉNY, 800x1800x500mm, NEMESACÉL |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |