

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5858.600

VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Állapot: 2026.04.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5858.600 - VX SE szabadonálló rendszerszekrény

Nemesacél

Szabadonálló nemesacél szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis az új VX25 sorolható rendszerrel 600 - 1200 mm szekrény szélesség. Növelhető a hatékonyság, hiszen az oldalfalakat nem kell szerelni.



Jellemzők

| | |
|----------|---|
| Cikkszám | SE 5858.600 |
| Anyag | Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság Fenéklemez: bevonatlan Szerelőlap: horganyzott |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Egységcsomag | Ház felül és oldalt zárt Ajtó(k) Egyajtós szekréyeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalra cserélhető Hátfal, lecsavarozható Szerelőlap Fenéklemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es 2 db 18 x 39 mm-es szerelősín |
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 500 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 1.099 mm x 1.096 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| NEMA védettség | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 2 3 típus Type 3R 12-es típus |
| IK-kód | IK10 |
| Ajtók száma | 2 |
| Megjegyzés | Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 115 kg |
| Bruttó tömeg | 129,8 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Termékleírás | VX SE önálló rendszerszekrény, Szé.xMa.xMé.: 1200x1200x500 mm, rozsdamentesacél, 1.4301, szerelőlappal, kétajtós az elülső oldalon |
|--------------|--|

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Felület Védettség |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |