

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6013.000 Csíptető laptartó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6013.000 - Csíptetős laptartó

Kezelési útmutatók, tervek (DIN A4) szemmagasságban történő rögzítésére, a fogantyúkészletre szerelhető.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6013.000
Termékleírás	Kezelési útmutatók, tervek (A4 méret) rögzítésére, szemmagasságban.
Működési elv	A jobb oldalra történő szereléshez előkészítve szállítjuk, bal oldali szereléshez csavarozza át a csíptetőrészt
Anyag	Csíptetős laptartó: acéllemez Csíptető: alumínium
Felület	Csíptető: natúr eloxált
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	Alkalmazástól függően másik fogantyúrendszerre szükség A szereléshez ≥ 200 mm, $\varnothing 20$ mm-es vagy $\varnothing 25$ mm-es egyenes csőhosszra van szükség
Méret	Szélesség: 225 mm Magasság: 315 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,84 kg
Bruttó tömeg	0,889 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27189267
Termékleírás	CP CSIPTETŐS LAPTARTÓ VIP 6000-HEZ