

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6074.100 CP-C tartóprofilok

Állapot: 2025.12.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6074.100 - CP-C tartóprofilok

Tartóprofilok CP-C tartókarrendszerhez

Jellemzők

Cikkszám	CP 6074.100
Kivitel	zárt
Termékleírás	Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerinti méretre vágható, nem szükséges menetet vágni. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.
Előnyei	Az egyszerű szintkiegyenlítés a rendszer szétszerelése nélkül is lehetséges. a rendszer gyorsan és egyszerűen összeszerelhető A forgási szögek korlátozása a rendszer szétszerelése nélkül A keresztmetszet nagy dugaszok fogadására is képes Adat- és energiavezetékek elválasztása Levehető fedelek az egyszerű kábelátvezetés érdekében Rugalmas kábelbe- és átvezetési lehetőségek
Anyag	Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil Takarás: Műanyag
Szín	Tartóprofil: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	CP-C tartóprofil
Hossz	500 mm
Anyagvastagság	6,5 mm
Méret	Szélesség: 75 mm Magasság: 120 mm Hossz: 500 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4
Bruttó tömeg	4.2
Vámtarifaszám	76042990
EAN	4028177618909
ECLASS 8.0	27400556