


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6107.000 Sarokfogantyú

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6107.000 - Sarokfogantyú

A ház sarkára vagy egyenes felületre rögzíthető (90°-ban elforgatott fogantyútartó).

Jellemzők

Cikkszám	CP 6107.000
Termékleírás	Vízszintes vagy függőleges rögzítéshez az alábbi házfalakon: Comfort panel, Optipanel, egyéb házak vagy felületek.
Anyag	Fogantyútartó: Cink présöntvény Takarótömítés: Műanyag Csőfogantyú: alumínium
Felület	Csőfogantyú: porszórt
Szín	Fogantyútartó: RAL 7035 Takarótömítés: RAL 7035 szerű Csőfogantyú: RAL 9006 szerű
Egységcsomag	2 db csőfogantyú 4 db fogantyútartó Rögzítési segédanyag
Megjegyzés	A szereléshez rögzítőfuratokra és bordázatlan felületre van szükség Bordázott kivitelű Comfort panel esetén megfelelő bemarásokat lehet készíteni. Ehhez a kezelőháznál kérjük, adják meg: "előkészítve CP 6107.XXX fogantyúkészlethez"
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,1 kg
Bruttó tömeg	1,16 kg
Vámtarifaszám	79070000
ETIM 9	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Termékleírás	CP FOGANTYÚ KLT,HAJLÍTOTT(SAROK),2 KLT/CS