

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6107.100

### Kengyeles fogantyú

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6107.100 - Kengyeles fogantyú

Egyenes felületre rögzíthető.



## Jellemzők

Cikkszám	CP 6107.100
Termékleírás	Vízszintes vagy függőleges rögzítéshez az alábbi házfalakon: Comfort panel, Optipanel, egyéb házak vagy felületek.
Anyag	Fogantyútartó: Cink présöntvény Takarótömítés: Műanyag Csőfogantyú: alumínium
Felület	Csőfogantyú: porszórt
Szín	Fogantyútartó: RAL 7035 Takarótömítés: RAL 7035 szerű Csőfogantyú: RAL 9006 szerű
Egységcsomag	Csőfogantyú 2 db fogantyútartó Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A szereléshez rögzítőfuratokra és bordázatlan felületre van szükség Bordázott kivitelű Comfort panel esetén megfelelő bemarásokat lehet készíteni. Ehhez a kezelőháznál kérjük, adják meg: "előkészítve CP 6107.XXX fogantyúkészlethez"
OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT	≥ 7 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,449 kg

# Jellemzők

Bruttó tömeg	0,502 kg
Vámtarifaszám	79070000
ETIM 9	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Termékleírás	CP FOGANTYÚ, EGYENES, 1 KLT/CS