

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6107.200

Kengyeles fogantyú

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6107.200 - Kengyeles fogantyú

Egyenes felületre rögzíthető.



Jellemzők

Cikkszám	CP 6107.200
Termékleírás	Vízszintes vagy függőleges rögzítéshez az alábbi házfalakon: Comfort panel, Optipanel, egyéb házak vagy felületek.
Anyag	Fogantyútartó: Cink présöntvény Takarótömítés: Műanyag Csőfogantyú: alumínium
Felület	Csőfogantyú: porszórt
Szín	Fogantyútartó: RAL 7035 Takarótömítés: RAL 7035 szerű Csőfogantyú: RAL 9006 szerű
Egységcsomag	Csőfogantyú 2 db fogantyútartó Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A szereléshez rögzítőfuratokra és bordázatlan felületre van szükség Bordázott kivitelű Comfort panel esetén megfelelő bemarásokat lehet készíteni. Ehhez a kezelőháznál kérjük, adják meg: "előkészítve CP 6107.XXX fogantyúkészlethez"
Az előlő panel szélességének megfelelően	482,6 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,492 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,585 kg
Vámtarifaszám	79070000
ETIM 9	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Termékleírás	CP FOGANTYÚ, EGYENES, HORIZONTÁLIS, 19"