

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6107.200

### Kengyeles fogantyú

Állapot: 2025.12.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6107.200 - Kengyeles fogantyú

Egyenes felületre rögzíthető.



## Jellemzők

Cikkszám	CP 6107.200
Termékleírás	Vízszintes vagy függőleges rögzítéshez az alábbi házfalakon: Comfort panel, Optipanel, egyéb házak vagy felületek.
Anyag	Fogantyútartó: Cink présöntvény Takarótömítés: Műanyag Csőfogantyú: alumínium
Felület	Csőfogantyú: porszórt
Szín	Fogantyútartó: RAL 7035 Takarótömítés: RAL 7035 szerű Csőfogantyú: RAL 9006 szerű
Egységcsomag	Csőfogantyú 2 db fogantyútartó Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A szereléshez rögzítőfuratokra és bordázatlan felületre van szükség Bordázott kivitelű Comfort panel esetén megfelelő bemarásokat lehet készíteni. Ehhez a kezelőháznál kérjük, adják meg: "előkészítve CP 6107.XXX fogantyúkészlethez"
Az előlő panel szélességének megfelelően	482,6 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.492

# Jellemzők

---

Bruttó tömeg	0.585
Vámtarifaszám	79070000
EAN	4028177229686
ETIM 9	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

---