


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6206.110 CP 60 tartóprofil

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.110 - CP 60 tartóprofil nyitott

Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. Feszítőelemekkel a nagyobb terhelhetőség érdekében.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.110
Termékleírás	Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható.
Anyag	Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil Feszítőelemek: acél Takaróprofil: Műanyag
Szín	Tartóprofil: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tartóprofil Feszítőelemek stabilizáláshoz Bepattintható fedél
Hossz	1 000 mm
Méret	Hossz: 1.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,5 kg
Bruttó tömeg	5,62 kg
Vámtarifaszám	76042990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	TARTÓPROFIL, NYITOTT, 1000mm, System60