


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.380**

**CP 60 90°-os könyökcsatlakozó**

Állapot: 2025.08.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.380 - CP 60 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függesztve és fektetve is szerelhető. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.380
Termékleírás	A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függesztve és fektetve is szerelhető. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
Anyag	Könyökcsatlakozó: alumíniumöntvény/cink-présöntvény Takarás: Műanyag
Szín	Könyökcsatlakozó: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Menetes száruk Szintezőcsavarok Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 310°, szorítókaral rögzíthető A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1.8
Bruttó tömeg	1.953
Vámtarifaszám	79070000
EAN	4028177684393
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat