

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.400

10°-os dőlésszög-adapter

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.400 - 10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.400
Kivitel	Kezelőház és a következők közé történő felszereléshez CP 60/120/180 csatlakozó Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300 CP 60/120 rögzítés Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320 CP 60/120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, CP 6206.380, 6212.380
Termékleírás	A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.
Anyag	Cink présöntvény
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Rögzítési segédanyag
Rifid y/n	Igen
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,617 kg
Vámtarifaszám	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat