

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.400

10°-os dőlésszög-adapter

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.400 - 10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.

Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Cikkszám | CP 6206.400 |
| Kivitel | Kezelőház és a következők közé történő felszereléshez CP 60/120/180 csatlakozó Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300 CP 60/120 rögzítés Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320 CP 60/120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, CP 6206.380, 6212.380 |
| Termékleírás | A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez. |
| Anyag | Cink présöntvény |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Tömítésekkel együtt Rögzítési segédanyag |
| Rifid y/n | Igen |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,6 kg |
| Bruttó tömeg | 0,617 kg |
| Vámtarifaszám | 79070000 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Termékleírás | CP 10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat