

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.420

±45°-os dőlésszög-adapter

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.420 - $\pm 45^\circ$ -os dőlésszög-adapter \varnothing 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 90° -os 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.420
Előnyei	A belső fogazott csukló a megdöntött ház különböző pozíciókban történő stabil rögzítését teszi lehetővé. A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható.
Alkalmazási területek	Kezelőház dőlésszög-adapterrel történő összekötéséhez CP 60/120/180 csatlakozó \varnothing 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300 CP 60/120 rögzítés \varnothing 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320 CP 60/120 90° -os könyökcsatlakozó, 6206.380, 6212.380
Anyag	Dőléskiegyenlítő adapter: alumínium öntvény Harmonika csukló: Műanyag
Szín	RAL 7024
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Harmonika csukló Rögzítési segédanyag
Forgatható/dönthető	Igen
Tilt angle note	$7,5^\circ$ -os lépésekben állítható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,35 kg
Bruttó tömeg	1,42 kg
Vámtarifaszám	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Jellemzők

Termékleírás

MEGDÖNTÉS-ADAPTER, +/-45°, System60/120

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat