


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6206.460 +100°/-60°-os dőlésszög-adapter

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.460 - +100°/-60°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

Az IW munkalapra történő szereléshez, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez, felületekhez, vagy 120 x 65 mm-es csatlakozóval rendelkező rögzítőelemekhez/csatlakozókhoz. Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig. Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.460
Kivitel	Az alábbiakra történő szereléshez: IW munkalap, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez Felületek 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozású rögzítés/csatlakozó Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA Standard 75 Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez
Termékleírás	A dőlésszög szorítókarral 7,2°-os osztásokkal állítható be és tetszőlegesen ütközőcsavarral +100°/-15°-ra korlátozható.
Anyag	Dőléskiegyenlítő adapter: acéllemez, festett Harmonika csukló: Műanyag
Szín	Dőléskiegyenlítő adapter: RAL 7035 Harmonika csukló: RAL 7024
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt Harmonika csukló
Forgatható/dönthető	Igen
Tilt angle note	Szorítókarral 7,2°-os osztásokkal állítható be és a mellékelt ütközőcsavarral +100°/-15°-ra korlátozható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,86 kg
Bruttó tömeg	0,871 kg

## Jellemzők

---

PCF/VE (Cradle to Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP DÖNTÉS-ADAPTER 100°/60° System60/120

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------