


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.480**

**VESA 75/100 csatlakozó konzol**

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.480 - VESA 75/100 csatlakozó konzol

Lapos kezelőházak, kereskedelemben kapható TFT monitorok és ipari számítógépek hátsó csatlakozásaihoz VESA 75/100 csatlakozással. Csatlakozás Rittal CP 40 és CP 60 tartókarrendszerekre és CP 120 esetében adapterrel Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról szögletes 120 x 65 mm-esre.



## Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.480
Kivitel	Csatlakozás Rittal tartókarrendszerekre
Termékleírás	Lapos kezelőházak, kereskedelemben kapható TFT monitorok és ipari számítógépek hátsó csatlakozásaihoz VESA 75/100 csatlakozással.
Előnyei	Gyors és egyszerű, egyszemélyes szerelés kulcslyuk-furatokkal Több hely a telepítéshez és szervizhez Kábelvezetés a berendezésekhez a konzolokon kívül és alattuk is lehetséges Levehető fedél az egyszerű kábelvezetéshez és hozzáférés a belül elhelyezett készülékcsatlakozókhoz Integrált kábeltartó lehetőségek Fedél és elveszíthetetlen csavarok
Anyag	Cink présöntvény
Szín	Csatlakozókonzol: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt Kábelkötözők kábeltartóhoz
Rifid y/n	Igen

## Jellemzők

---

Megjegyzés	Alkalmazástól függően rögzítésre, csatlakozóra, dőlésszög-adapterre, vagy adapterre van szükség
Terhelhetőség:	800 N
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,5 kg
Bruttó tömeg	2,775 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Termékleírás	VESA KONZOL, 75/100

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------