


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.700 CP 60 rátét csukló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.700 - CP 60 rátét csukló Vízszintes kimenet

A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.700
Termékleírás	A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
Anyag	Takarás: Műanyag Rátétcsukló: alumínium öntvény
Szín	Burkolat: RAL 7024 Rátétcsukló: RAL 7035
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Csavarok elfordulási szög korlátozásához Szintezőcsavarok Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 330° A mellékelt csavarokkal/ütközőlappal az elfordulási szög korlátozható
Méret	Szélesség: 146 mm Magasság: 158 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,86 kg
Bruttó tömeg	3,06 kg
Vámtarifaszám	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	RÁTÉT CSUKLÓ, VÍZSZINTES, System60

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat