


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.850

Forgó csukló

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.850 - Forgó csukló konzollal/konzol nélkül

A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6206.850
Kivitel	Forgó csukló konzollal
Termékleírás	A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe.
Előnyei	Integrált elfordulási szög korlátozással
Alkalmazási területek	Függesztett vagy fektetett házfelépítés
Szín	RAL 7024/7035
Jib length	200 mm
Beépítési lehetőségek	Ø 130 mm tartókar-csatlakozással rendelkező házakhoz
Terhelhetőség (statikus)	700 N
Rotation angle/swivel area	kb. 310° A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,66 kg
Bruttó tömeg	2,86 kg
Vámtarifaszám	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Termékleírás	CP FORGÓ CSUKLÓ

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat