


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.870

Forgó csukló

Állapot: 2026.04.02! (Főadás)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.870 - Forgó csukló konzollal/konzol nélkül

A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe.

Jellemzők

| | |
|----------------------------|--|
| Cikkszám | CP 6206.870 |
| Kivitel | Forgó csukló konzol nélkül |
| Termékleírás | A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe. |
| Előnyei | Integrált elfordulási szög korlátozással |
| Alkalmazási területek | Függesztett vagy fektetett házfelépítés |
| Szín | RAL 7035 |
| Beépítési lehetőségek | Ø 130 mm tartókar-csatlakozással rendelkező házakhoz |
| Terhelhetőség (statikus) | 700 N |
| Rotation angle/swivel area | kb. 310° A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,36 kg |
| Bruttó tömeg | 1,46 kg |
| Vámtarifaszám | 76169990 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |
| Termékleírás | CP FORGÓ CSUKLÓ |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat