

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6212.110 CP 120 tartóprofil

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.110 - CP 120 tartóprofil nyitott

Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofittal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6212.110
Termékleírás	Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerinti hosszra vágható, menetfúrássra nincs szükség. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, csatlakozóval szerelt kábelhez, takaróprofittal lezárható. X alakú profil a nagyobb terhelhetőségért és nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI, VGA) fogadására képes, és a teljes rendszerben megtartja a méretét.
Anyag	Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil Takarás: Műanyag
Szín	Tartóprofil: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tartóprofil Bepattintható fedél
Hossz	1 000 mm
Méret	Szélesség: 75 mm Magasság: 120 mm Hossz: 1.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	8,997 kg
Bruttó tömeg	9,471 kg
Vámtarifaszám	76042100

## Jellemzők

---

ETIM 9

EC000882

---

ECLASS 8.0

27400556

---

Termékleírás

TARTÓPROFIL RENDSZER 120 NYITOTT,1000 MM

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat