

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.210 CP 120 tartóprofil

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.210 - CP 120 tartóprofil nyitott

Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofittal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6212.210
Termékleírás	Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerinti hosszra vágható, menetfúrásra nincs szükség. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, csatlakozóval szerelt kábelhez, takaróprofittal lezárható. X alakú profil a nagyobb terhelhetőségért és nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI, VGA) fogadására képes, és a teljes rendszerben megtartja a méretét.
Anyag	Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil Takarás: Műanyag
Szín	Tartóprofil: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tartóprofil Bepattintható fedél
Hossz	2 000 mm
Méret	Szélesség: 75 mm Magasság: 120 mm Hossz: 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18,265 kg
Bruttó tömeg	18,74 kg
Vámtarifaszám	76042100

Jellemzők

ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 120 tartóprofil nyitott, 2000 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------
