


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.380

CP 120 90°-os könyökcsatlakozó

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.380 - CP 120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függeszttve és fektetve is szerelhető. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6212.380
Termékleírás	A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függeszttve és fektetve is szerelhető. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
Anyag	Könyökcsatlakozó: alumíniumöntvény/cink-présöntvény Takarás: Műanyag
Szín	Könyökcsatlakozó: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Menetes szárak Szintezőcsavarok Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 310°, szorítókaral rögzíthető A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,097 kg
Bruttó tömeg	2,28 kg
Vámtarifaszám	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat