


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.700

CP 120 rátét csukló

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.700 - CP 120 rátét csukló Vízszintes kimenet

A tartórendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6212.700
Termékleírás	A tartórendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
Anyag	Rátétcsukló: alumínium öntvény Takarás: Műanyag
Szín	Rátétcsukló: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Csavarok elfordulási szög korlátozásához Szintezőcsavarok Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 330° A mellékelt csavarokkal/ütközőlappal az elfordulási szög korlátozható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,75 kg
Bruttó tömeg	5,86 kg
Vámtarifaszám	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 120 RÁTÉT-CSUKLÓ, VÍZSZINTES

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat