

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.110 CP 180 tartóprofil

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.110 - CP 180 tartóprofil nyitott

Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6218.110
Termékleírás	Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.
Anyag	Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil Takarás: Műanyag
Szín	Tartóprofil: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tartóprofil Bepattintható fedél
Hossz	1 000 mm
Méret	Szélesség: 90 mm Magasság: 160 mm Hossz: 1.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	10,377 kg
Bruttó tömeg	10,923 kg
Vámtarifaszám	76042100

Jellemzők

ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	System180 TARTÓPROFIL, NYITOTT, 1000MM

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------
