

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.150 CP 180 tartóprofil

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.150 - CP 180 tartóprofil nyitott

Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6218.150
Termékleírás	Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.
Anyag	Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil Takarás: Műanyag
Szín	Tartóprofil: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tartóprofil Bepattintható fedél
Hossz	500 mm
Méret	Szélesség: 90 mm Magasság: 160 mm Hossz: 500 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,471 kg
Bruttó tömeg	5,759 kg
Vámtarifaszám	76042100

## Jellemzők

---

ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 180 tartóprofil nyitott, 500 mm

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------

---