

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.700 CP 180 rátét csukló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.700 - CP 180 rátét csukló Vízszintes kimenet

A tartórendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6218.700
Termékleírás	A tartórendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
Anyag	Rátétcsukló: acélöntvény Takarás: Műanyag
Szín	Rátétcsukló: RAL 7035 Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Csavarok elfordulási szög korlátozásához Szintezőcsavarok Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 330° A mellékelt csavarokkal/ütközőlappal az elfordulási szög korlátozható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18 kg
Bruttó tömeg	18,65 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	68,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Jellemzők

Termékleírás

CP 180 rátét csukló Vízszintes kimenet

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat